













オールセラミック 一覧

技工製品名			納期のめやす	概要/製作法	素材メーカー名・商品名	
ジルコニアオールセラム ポーセレンレアリング (ゼノスター)	 <p>全部被覆冠</p>	前歯 単冠 ブリッジ 可 インプラント上部構造 可 身体親和性が高い 色調表現多様 咬合面 舌側面はジルコニア仕上げ	土 日 祝を除き 納期 9日前後	ジルコニアフレームにポーセレン築盛 (CAD/CAM製作 + ポーセレン築盛) 唇側 頬側部分はジルコニア 素材曲げ強度 1300MPa ポーセレン部分は従来の強度	 <p>咬合面 ジルコニア仕上げ フレームに ポーセレン築盛</p>	大信貿易 (ゼノスター)
フルジルコニア 浸透着色 (ゼノスター)	 <p>全部被覆冠</p>	小臼歯 大臼歯 単冠 ブリッジ 可 インプラント上部構造 可 身体親和性が良い 咬合面ジルコニア 強度がある	土 日 祝を除き 納期 9日前後	フルジルコニア CAD/CAM製作 + 浸透着色 素材曲げ強度 1300MPa	 <p>焼成前に着色</p>	大信貿易 (ゼノスター)
フルジルコニア 無着色 (ゼノスター)	 <p>全部被覆冠</p>	小臼歯 大臼歯 単冠 ブリッジ 可 インプラント上部構造 可 身体親和性が良い 咬合面ジルコニア 強度がある	土 日 祝を除き 納期 9日前後	フルジルコニア CAD/CAM製作 フレームそのもの色 素材曲げ強度 1300MPa	 <p>フレーム色 6種</p>	大信貿易 (ゼノスター)

各社ジルコニアディスク (ハイトランス・グラデーション)も受け賜ります。 お問い合わせお待ちしております。

オールセラミック 一覧

技工製品名			納期のめやす	概要/製作法	素材メーカー名・商品名	
e.maxオールセラム (ポーセレン築盛)	 全部被覆冠	前歯 小臼歯 単冠 可 透明感あり	土日 祝を除き 納期 7日前後	ニケイ酸リチウムガラスセラミックス ロストWAX(プレス)ポーセレン築盛 素材曲げ強度 400MPa ポーセレン部分は従来の強度	 フレームに ポーセレンを築盛	ivoclar
e.maxクラウン e.maxクラウンMulti	 全部被覆冠	前歯 小臼歯 単冠 可 透明感あり	土日 祝を除き 納期 7日前後	ニケイ酸リチウムガラスセラミックス ロストWAX (プレス)ステイン 素材曲げ強度 400MPa	 ステイン	ivoclar
e.maxインレー	 一部被覆冠	前歯 小臼歯 大臼歯 単冠 可 透明感あり	土日 祝を除き 納期 7日前後	ニケイ酸リチウムガラスセラミックス ロストWAX(プレス)ステイン 素材曲げ強度 400MPa	 ステイン	ivoclar
e.maxラミネートベニア	 一部被覆冠	前歯 単冠 可 透明感あり	土日 祝を除き 納期 7日前後	ニケイ酸リチウムガラスセラミックス ロストWAX (プレス)ステイン 素材曲げ強度 400MPa	 ステイン	ivoclar